

Az Eijkelkamp perisztaltikus szivattyúk összehasonlítása



Válassza az igényeinek megfelelő perisztaltikus szivattyút!

12.25 STANDARD perisztaltikus szivattyú

- Balra és jobbra is forgatható
- Beépített memória a szivattyúzási és mintavételi sebesség (fordulatszám) részére
- Kis (12V-os) külső szivattyúk csatlakoztathatók
- Belső és külső akkumulátorról megtáplálható

12.26 COMPACT perisztaltikus szivattyú

- Csak jobbra forgatható
- Nincs fordulatszám megjegyzés
- Külső szivattyú nem csatlakoztatható
- Csak belső akkumulátorról működik

Mindkét szivattyútípusra jellemző, hogy:

- különböző csőméretek használhatók
- sebességkompenzáció eltérő terhelés esetén
- vízszigetelt készülékház
- kis súly
- mindenféle helyzetben (függőleges, vízszintes, ferde) működik
- ergonómikus fogantyú-állvány
- a belső akkumulátor könnyen cserélhető
- az akkutöltő folyamatosan csatlakoztatva maradhat
- kis karbantartási igényű zselés akkumulátor
- kiszellőztetett akkumulátorház (biztonság)
- elektronikus, ön-visszaálló biztosíték (csere nem szükséges)
- szivattyúvédelem beszorulás esetére
- belső kondenzáció esetén riasztás (tartósság/karbantartás)